Ficha Técnica

Manguito de acero galvanizado en caliente, enchufable

Referencia: 2046625

Accesorio: manguito sin rosca para la unión entre tubos para instalaciones eléctricas. Con pared interior sin rebabas.



E30 E90

St Acero

FT Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros


Referencia	2046625
Tipo	SV50W FT
Denominación 1	Manguito enchufable acero
Denominación 2	sin rosca
Fabricante	OBO
Dimensión	Ø50mm
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	10
Cantidad	Pieza
Peso	22 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,5613 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Manguito de acero galvanizado en caliente, enchufable

Referencia: 2046625

Dimensiones



Longitud	100 mm
Medida D	54 mm
Medida d	51 mm
Medida L	100 mm
Medida l	50 mm
Medida m (mm)	M50
Medida t	1,5 mm

Datos técnicos

Versión	Clavija de enchufe
Para diámetro de tubo	50 mm
Tamaño	50
Libre de halógenos	sí
Con abertura de inspección y tapa	no
Superficie pulida	no
Superficie pulida	no
Conforme a ROHS	sí
Rango de temperatura máx.	400 °C
Rango de temperatura	-45 °C
De dos partes	no