Scheda tecnica

Manicotto in acciaio zincato a caldo per immersione, senza filettatura

Codice articolo: 2046626

Manicotto di giunzione ad innesto, per il raccordo tra i tubi per l'installazione elettrica e le curve a 90°. Superficie interna priva di residui di lavorazione.



E30 E90

St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici


Codice articolo	2046626
Tipo	SV63W FT
Sigla 1	Manicotto di giunzione
Sigla 2	senza filettatura
Produttore	OBO
Dimensione	Ø63mm
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	5
Unità	Pezzo
Peso	22 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,7433 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Manicotto in acciaio zincato a caldo per immersione, senza filettatura

Codice articolo: 2046626

Misure



Lunghezza	100 mm
Dimensione D	67 mm
Dimensione d	63 mm
Dimensione L	100 mm
Dimensione l	50 mm
Dimensione m (mm)	M63
Dimensione t	1,5 mm

Dati tecnici

Versione	Connessione
per diametro tubo	63 mm
Dimensione	63
Priva di alogeni	sì
Con apertura di ispezione e co-perchio	no
Superficie spazzolata	no
Superficie lucida	no
Conformità ROHS	sì
Range di temperatura di esercizio max	400 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-45 °C
In due parti	no