Technisches Datenblatt

Abdeckplatte Telitank T4B, runde Einbauöffnung für EKR-Gerät
Artikelnummer: 7408244

Abdeckplatte mit 1 Lochung (Ø 45 mm) für ein Installationsgerät mit Tragering, passend zur T4B-Längsseite (1/1-Abdeckung).

PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Artikelnummer	7408244
Typ	T4B P2S 9011
Bezeichnung 1	Abdeckplatte
Bezeichnung 2	1xEK für T4B
Hersteller	OBO
Dimension	110x77mm
Farbe	graphitschwarz; RAL 9011
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,66 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0676 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Abdeckplatte Telitank T4B, runde Einbauöffnung für EKR-Gerät
Artikelnummer: 7408244

Abmessungen



Länge	77 mm
Breite	110 mm
Höhe	2 mm

Technische Daten

Anwendung	Aufflur-Tank
Anzahl der CEE-/Perilex-Öffnungen	0
Anzahl der dreifachen Öffnungen	0
Anzahl der einfachen Öffnungen	1
Anzahl der Einheiten	1
Anzahl der ovalen Öffnungen	0
Anzahl der quadratischen Öffnungen	0
Anzahl der runden Öffnungen	0
Anzahl der zweifachen Öffnungen	0
Befestigungsart	aufrastbar
Beschriftungsfeld	nein
Blinddeckel	nein
Geeignet für Beschriftungsfeld	nein
Installationstechnik	Tragebügel
ROHS Konform	ja