Technisches Datenblatt

Tellerkopfschraube für Dachhaken

Artikelnummer: 5901802



Tellerkopfschraube zum Befestigen von Dachhaken an Dachsparren bei der Montage von Photovoltaik-Modulen auf Schrägdächern. Passender Schlüssel Torx 40.

CE

A2 Edelstahl, rostfrei

Stammdaten

Artikelnummer	5901802
Typ	TKS 8x120 A2
Bezeichnung 1	Tellerkopfschraube
Bezeichnung 2	für Schrägdachsystem
Hersteller	OBO
Dimension	8x120
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,789 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Tellerkopfschraube für Dachhaken

Artikelnummer: 5901802

Abmessungen

Länge	120 mm
Maß D	8 mm
Maß L	123,4 mm



Technische Daten

Kopfdurchmesser	20 mm
Kopfform	Tellerkopf
ROHS Konform	ja
Schaftdurchmesser	5,2 mm
Schraubsystem	Torx
Zweigängig	nein