
Ficha Técnica

Varilla roscada A2 1000

Referencia: 3141312



Varilla roscada según DIN 976.

A2	Acero inoxidable
2B	Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros


Referencia	3141312
Tipo	TR M10 1M A2
Denominación 1	Varilla roscada
Fabricante	OBO
Dimensión	M10x1000mm
Material	Acero inoxidable
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	10
Cantidad	Pieza
Peso	49 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.

Ficha Técnica

Varilla roscada A2 1000

Referencia: 3141312

Dimensiones



Longitud	1.000 mm
Medida d	10 mm
Medida L	39,37 in
Medida L	1.000 mm

Ficha Técnica

Varilla roscada A2 1000

Referencia: 3141312

Datos técnicos

Carga de fractura	54,95 kN
Rosca	M10
Rosca métrica	10
Conforme a ROHS	sí
Rosca izquierda	no