Technisches Datenblatt

Kabelabzweigkasten T 40, Einsteckdichtung, Klemmleiste

Artikelnummer: 2007432

Kabelabzweigkasten mit Klemmleiste zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Quadratische Form mit Einsteckdichtungen an den Seiten und Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage und die Montage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung. Mit festsitzendem Klemmdeckel. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien. Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 gemäß DIN EN 50102.

HALOGEN FREE · 650° · UV RESISTANT · M25 · 4 mm² · 7 · 500 V · IK 07 · IP 56

PP Polypropylen

Stammdaten

Artikelnummer	2007432
Typ	T 40 KL
Bezeichnung 1	Kabelabzweigkasten
Bezeichnung 2	mit Klemmleiste + Einführungen
Hersteller	OBO
Dimension	90x90x52
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	5
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	8,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,3232 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Kabelabzweigkasten T 40, Einsteckdichtung, Klemmleiste

Artikelnummer: 2007432

Abmessungen



Länge	90 mm
Breite	90 mm
Höhe	52 mm

Technische Daten

Anreihbar	ja
Anzahl der Einführungen	7
Anzahl der Klemmen	5
Art der Einführung	Einsteckdichtung
Art der Einführung	Kabel
Art der Gehäusedurchführung	Stufenmembran abschneidbar
Bemessungsisolationsspannung Ui	500 V
Bestückung	Klemme
Deckel	nicht transparent
Deckelbefestigung	aufrastend
Einführung von Hinten	ja
Einführungen	7 x M25
Explosionsgeprüfte Ausführung	nein
flammwidrig	nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form	quadratisch
Funktionserhalt	ohne
für Ex-Zone	ohne
für Ex-Zone Gas	ohne
für Ex-Zone Staub	ohne
Glasfaserverstärkt	nein
Halogenfrei	ja
Lichte Innenmaße	77x77x46 mm
Mit Abschirmung	nein
Mit Deckel	ja
Montageart	Wand-/ Deckenmontage
Nennquerschnitt min.	4 mm²
Nennspannung	500 V
Plombierbar	nein
ROHS Konform	ja

Technisches Datenblatt

Kabelabzweigkasten T 40, Einsteckdichtung, Klemmleiste

Artikelnummer: 2007432

Technische Daten

Schutzart	IP56
Schutzgrad IK-Code	IK07
Temperatureinsatzbereich max.	65 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-25 °C
Transparenter Deckel	nein
Witterungsbeständig	nein