Ficha Técnica

Toma de suelo UDHOME2, con salida de cordón, con recorte para el revestimiento del suelo, sin equipar, latón
Referencia: 7368346



Unidad completa cuadrada para el montaje en suelos huecos y en pavimentos que precisan una limpieza en seco en zonas interiores. La carcasa empotrable dispone de entradas pretroqueladas para tubo (M20/M25). Se puede ajustar la tapa hasta el borde superior del revestimiento del suelo mediante 4 soportes niveladores. La profundidad mínima de instalación es de 110 mm, el rango de nivelación + 25 mm.

Marco visible en el revestimiento de acero y tapa de latón. Carcasa vacía para hasta 2 portamecanismos Modul 45® en el soporte de montaje y 2 tomas de datos en el soporte de tecnología de datos opcional.

CuZn 37 Latón


Datos maestros


Referencia	7368346
Tipo	UDHOME2 GM15
Denominación 1	Unidad completa
Denominación 2	vacía
Fabricante	OBO
Dimensión	140x140x110
Material	Latón
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	230 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	11,3082 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Toma de suelo UDHOME2, con salida de cordón, con recorte para el revestimiento del suelo, sin equipar, latón
Referencia: 7368346

Dimensiones





Longitud	140 mm
Ancho	140 mm
Altura	110 mm

Ficha Técnica

Toma de suelo UDHOME2, con salida de cordón, con recorte para el revestimiento del suelo, sin equipar, latón
Referencia: 7368346

Datos técnicos

Número de dispositivos instalables	2
Versión	Cuadrado
Modelo de salida de cable	Salida de cable giratoria
Montaje	Caja vacía
Marco para revestimiento del suelo	no
Cuidados del suelo	seco
Modelo de tapa	entalladura para revestimiento de suelo
Posibilidad de instalar una junta	no
Ámbito de aplicación mientras se está utilizando	6.101.1 Cuidados del suelo en seco
Ámbito de aplicación si no se está utilizando	6.101.1 Cuidados del suelo en seco
Altura del piso máx.	135 mm
Altura del piso mín.	110 mm
Apropiado para instalación de suelo técnico	sí
Adecuado para canalización cerrada a ras de pavimento	no
Adecuado para canalización bajo pavimento	no
Apropiado para montaje en suelo hueco / técnico	sí
Apropiado para limpieza con agua	no
Apropiado para canal bajo suelo	no
Soportes para alojar cajas portamecanismos	no
Con entalladura para revestimiento de suelo	sí
Tamaño nominal para unidades portamecanismos	2
Norma	EN 50085-2-2
Modelo del marco	Borde de contacto del revestimiento del suelo
Conforme a ROHS	exento
Grado de protección (IP) mientras se está utilizando	IP20
Grado de protección (IP) si no se está utilizando	IP10
Grado de protección código IK	IK10
Modelo para carga pesada	no
Carga vertical, superficie grande	hasta 15.000 N
Carga vertical, superficie pequeña	hasta 3.000 N
Autorizaciones	VDE
Mecanismo de apertura	Asidero
Espesor del revestimiento del suelo	15 mm