Technisches Datenblatt

UP Unterputz-Gerätedose 46, mit Geräteschrauben

Artikelnummer: 2003701

Unterputz-Gerätedose für den Einsatz in Mauerwerk mit einer Einbautiefe von mindestens 46 mm.
• 4 x 3 Schraubdome
• 2 vormontierte Geräteschrauben
• Beidseitig koppelbarer Verbindungsstutzen mit Bajonettverschluss
• 6 Kombi-Rohreinführungen Ø 20 und 25 mm
• 1 Einführung bis Ø 20 mm im Boden
Geprüft nach DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 und DIN 49073-1.

HALOGEN FREE | 650° | Ø 60 | IP 30 | 1,5-2,5 mm² | 400 V

PP Polypropylen

Stammdaten

Artikelnummer	2003701
Typ	UG 46-GS
Bezeichnung 1	UP Gerätedose
Bezeichnung 2	mit Geräteschrauben
Lieferbar ab	01.10.2021
Hersteller	OBO
Dimension	Ø60mm, H46mm
Farbe	tiefschwarz
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,05 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0489 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

UP Unterputz-Gerätedose 46, mit Geräteschrauben

Artikelnummer: 2003701

Abmessungen





Höhe	46 mm

Technische Daten

Anzahl der Einführungen	7
Art der Einführung	NYM-Leitungen, Datenleitungen und Wellrohre
Art der Gehäusedurchführung	Ausbrechöffnung
Ausführung	Einzel
Bauform	Gerätedose
Befestigung der Geräte	Schrauben oder Spreizkrallen
Deckel	ohne
Deckelbefestigung	Schrauben
Einführung von Hinten	ja
flammwidrig	nach VDE 0471/IEC 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C
Form	rund
für Rohrdurchmesser	20/25 mm
Halogenfrei	ja
Kombi-Einführungen Ø 20 / 25 mm	6
Mit Nagellasche	nein
Mit Schrauben	ja
Nennquerschnitt max.	2,5 mm²
Nennquerschnitt min.	1,5 mm²
Rohreinführungen Ø 20 mm	1
ROHS Konform	ja
Schlagfest	nein
Schutzart	IP30
Luftdicht	nein
Bemessungsspannung	400 V