Scheda tecnica

Profilato US 3 A2

Codice articolo: 6342466



Profilato a U in lunghezze fisse. Dimensioni di 30 x 50 mm.
Nel caso si utilizzino mensole con lunghezze maggiori o uguali a 400 millimetri, oppure si montino le mensole alla fine del supporto di sospensione si consiglia di utilizzare il distanziatore, tipo DSK 25.

CE UK CA US3

A2	Acciaio legato
2B	non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici


Codice articolo	6342466
Tipo	US 3 200 A2
Sigla 1	Profilato a U
Sigla 2	forato su 3 lati
Produttore	OBO
Dimensione	50x30x2000
Colore	acciaio legato
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Super- ficie Norma per superfici	non trattato, ulteriore trattamento
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	263 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	15,5359 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Profilato US 3 A2

Codice articolo: 6342466

Misure



Dimensioni	30 x 50 x 2,0
Lunghezza	2.000 mm
Larghezza	50 mm
Altezza	30 mm

Scheda tecnica

Profilato US 3 A2

Codice articolo: 6342466

Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	Forato su 3 lati
Versione	Profilo semplice
Mantenimento funzionale	no
Spessore materiale	2 mm
Con dentatura	no
Forma del profilato	Profilato a U
Conformità ROHS	sì
Valore statico A	1,42 cm²
Valore statico Iy	1,52 cm⁴
Valore statico Iz	5,72 cm⁴
Valore statico Wy	0,7 cm³
Valore statico Wz	2,29 cm³