Ficha Técnica

Perfil US 3 FS

Referencia: 6342338



Perfil en U en longitudes fijas. Dimensiones 30 x 50 mm.
Con escuadras a partir de 400 mm de ancho o en caso de que la escuadra se instale en el extremo del perfil colgante, se recomienda utilizar la pieza distanciadora DSK 25.

CE UK CA

St	Acero
FS	galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	6342338
Tipo	US 3 200 FS
Denominación 1	Perfil en U
Denominación 2	perforado por 3 lados
Fabricante	OBO
Dimensión	50x30x2000
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	266 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	7,2893 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Perfil US 3 FS

Referencia: 6342338

Dimensiones



Tamaño	30 x 50 x 2,0
Longitud	2.000 mm
Ancho	50 mm
Altura	30 mm
Medida L	2.000 mm

Ficha Técnica

Perfil US 3 FS

Referencia: 6342338

Datos técnicos

Seccionable	no
Tipo de perforación	3 lados perforados
Versión	Perfil simple
Mantenimiento de función	sí
Ancho del orificio	11 mm
Grosor del material	2 mm
Con dentado	no
Forma de perfil	Perfil U
Conforme a ROHS	sí
Ancho de ranura	30 mm
Statischer Wert A	1,42 cm²
Statischer Wert Iy	1,52 cm⁴
Statischer Wert Iz	5,72 cm⁴
Statischer Wert Wy	0,7 cm³
Statischer Wert Wz	2,29 cm³