Ficha Técnica

Perfil US 3 FT

Referencia: 6342450

Perfil en U en longitudes fijas. Dimensiones 30 x 50 mm.
Con escuadras a partir de 400 mm de ancho o, en caso de que la escuadra se instale en el extremo del perfil colgante, se recomienda utilizar la pieza distanciadora DSK 25.

US3

St Acero

FT Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	6342450
Tipo	US 3 600 FT
Denominación 1	Perfil en U
Denominación 2	perforado por 3 lados
Fabricante	OBO
Dimensión	50x30x6000
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	834 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	19,9758 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Perfil US 3 FT

Referencia: 6342450

Dimensiones



Tamaño	30 x 50 x 2,5
Longitud	6.000 mm
Ancho	50 mm
Altura	30 mm
Medida L	6.000 mm

Ficha Técnica

Perfil US 3 FT

Referencia: 6342450

Datos técnicos

Seccionable	no
Tipo de perforación	3 lados perforados
Versión	Perfil simple
Mantenimiento de función	no
Grosor del material	2 mm
Con dentado	no
Forma de perfil	Perfil U
Conforme a ROHS	sí
Statischer Wert A	1,42 cm^2
Statischer Wert Iy	1,52 cm^4
Statischer Wert Iz	5,72 cm^4
Statischer Wert Wy	0,7 cm^3
Statischer Wert Wz	2,29 cm^3