Technisches Datenblatt

US 3-Stiel FS

Artikelnummer: 6342316



U-Stiel in Fixlängen. Abmessung 30 x 50 mm.
Ab der Auslegerbreite 400mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 25.

CE UK CA

St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	6342316
Typ	US 3 90 FS
Bezeichnung 1	U-Stiel
Bezeichnung 2	3-seitig gelocht
Hersteller	OBO
Dimension	50x30x900
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	120 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	3,4116 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

US 3-Stiel FS

Artikelnummer: 6342316

Abmessungen



Abmessung	30 x 50 x 2,0
Länge	900 mm
Breite	50 mm
Höhe	30 mm
Maß L	900 mm

Technisches Datenblatt

US 3-Stiel FS

Artikelnummer: 6342316

Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	3 Seiten gelocht
Ausführung	Einfachprofil
Funktionserhalt	ja
Lochbreite	11 mm
Materialstärke	2 mm
Mit Zahnung	nein
Profilform	U-Profil
ROHS Konform	ja
Schlitzweite	30 mm
Statischer Wert A	1,42 cm²
Statischer Wert Iy	1,52 cm⁴
Statischer Wert Iz	5,72 cm⁴
Statischer Wert Wy	0,7 cm³
Statischer Wert Wz	2,29 cm³