Technisches Datenblatt

US 5-Stiel A2

Artikelnummer: 6341129



U-Stiel in Fixlängen. Abmessung 50 x 50 mm.
Ab der Auslegerbreite 400mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 45.

US5

A2	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten


Artikelnummer	6341129
Typ	US 5 90 A2
Bezeichnung 1	U-Stiel
Bezeichnung 2	3-seitig gelocht
Hersteller	OBO
Dimension	50x50x900
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	217 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	12,2806 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

US 5-Stiel A2

Artikelnummer: 6341129

Abmessungen



Abmessung	50 x 50 x 2,5
Länge	900 mm
Breite	50 mm
Höhe	50 mm

Technisches Datenblatt

US 5-Stiel A2

Artikelnummer: 6341129

Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	3 Seiten gelocht
Ausführung	Einfachprofil
Funktionserhalt	nein
Materialstärke	2,5 mm
Mit Zahnung	nein
Profilform	U-Profil
ROHS Konform	ja
Statischer Wert A	2,74 cm²
Statischer Wert Iy	8,32 cm⁴
Statischer Wert Iz	12,53 cm⁴
Statischer Wert Wy	2,61 cm³
Statischer Wert Wz	5,01 cm³