Technisches Datenblatt

US 5-Stiel FT

Artikelnummer: 6340958

U-Stiel in Fixlängen. Abmessung 50 x 50 mm.
Ab der Auslegerbreite 400 mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 45.

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6340958
Typ	US 5 90 FT
Bezeichnung 1	U-Stiel
Bezeichnung 2	3-seitig gelocht
Hersteller	OBO
Dimension	50x50x900
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	227 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	5,2653 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

US 5-Stiel FT

Artikelnummer: 6340958

Abmessungen



Abmessung	50 x 50 x 2,5
Länge	900 mm
Breite	50 mm
Höhe	50 mm
Maß L	900 mm

Technisches Datenblatt

US 5-Stiel FT

Artikelnummer: 6340958

Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	3 Seiten gelocht
Ausführung	Einfachprofil
EPD-Artikel	ja
Funktionserhalt	ja
Materialstärke	2,5 mm
Mit Zahnung	nein
Profilform	U-Profil
ROHS Konform	ja
Schlitzweite	45 mm
Statischer Wert A	2,74 cm^2
Statischer Wert Iy	8,32 cm^4
Statischer Wert Iz	12,53 cm^4
Statischer Wert Wy	2,61 cm^3
Statischer Wert Wz	5,01 cm^3