Technisches Datenblatt

US 7-Stiel FT

Artikelnummer: 6340075

U-Stiel in Fixlängen. Abmessungen 70 x 50 mm.
Ab der Auslegerbreite 400 mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 61.

US7

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6340075
Typ	US 7 50 FT
Bezeichnung 1	U-Stiel
Bezeichnung 2	3-seitig gelocht
Hersteller	OBO
Dimension	70x50x500
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	200,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	5,0836 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

US 7-Stiel FT

Artikelnummer: 6340075

Abmessungen



Abmessung	70 x 50 x 4
Länge	500 mm
Breite	70 mm
Höhe	50 mm
Maß L	500 mm



Technisches Datenblatt

US 7-Stiel FT

Artikelnummer: 6340075

Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	3 Seiten gelocht
Ausführung	Einfachprofil
EPD-Artikel	ja
Funktionserhalt	ja
Lochbreite	14 mm
Materialstärke	4 mm
Mit Zahnung	nein
Profilform	U-Profil
ROHS Konform	ja
Schlitzweite	62 mm
Statischer Wert A	4,59 cm^2
Statischer Wert Iy	13,79 cm^4
Statischer Wert Iz	36,84 cm^4
Statischer Wert Wy	4,11 cm^3
Statischer Wert Wz	10,53 cm^3