Technisches Datenblatt

Längs- und Winkelverbinder 50 FT

Artikelnummer: 6066550

Längs- und Winkelverbinder zur Verbindung von AZ-Kleinkanälen.
Mit 2 Längs- und Winkelverbindern kann zusätzlich ein Gelenkverbinder hergestellt werden. Lieferumfang inklusive Schrauben mit Kombimuttern.

St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6066550
Typ	VF AZK FT
Bezeichnung 1	Längs- und Winkelverbinder
Bezeichnung 2	für AZ-Kanal
Hersteller	OBO
Dimension	45x100
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	7,656 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1992 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen



Länge	100 mm
Breite	100 mm
Höhe	45 mm
Blechstärke	1,5 mm

Technisches Datenblatt

Längs- und Winkelverbinder 50 FT

Artikelnummer: 6066550

Technische Daten

Ausführung	Längs- und Winkelverbinder
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe	50 mm
Gelenkverbinder horizontal	nein
Gelenkverbinder vertikal	nein
ROHS Konform	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Verbindungsart	Schraubverbinder