Ficha Técnica

HoverCube VH-4, 4 x cajas de enchufe con toma de tierra, con toma de aire comprimido
Referencia: 6109812



Carcasa equipada y precableada con 1 m de tubo 1/2” y conexión para manguera de aire comprimido 13 x 3,5 mm y distribuidor de 2 vías 1/2”, con tuerca cáncamo, ganchos de agarre y 4 cubiertas protectoras.

Equipado como sigue:
4 enchufes hembra con toma de tierra simples 16 A/250 V con protección aumentada contra contacto accidental, precableados en dos circuitos de corriente alterna, conexión a través de 2 bornes de 3 polos, con elemento separador del aislamiento del circuito.

PA Poliamida

Datos maestros

Referencia	6109812
Tipo	VH-4L 4SD
Denominación 1	HoverCube
Denominación 2	IP20, aire, asa, equipado
Fabricante	OBO
Dimensión	140x140x1100
Color	negro grafito; RAL 9011
Material	Poliamida
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	428,6 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	5,8149 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

HoverCube VH-4, 4 x cajas de enchufe con toma de tierra, con toma de aire comprimido
Referencia: 6109812

Dimensiones



Ancho	140 mm
Altura	1.100 mm

Datos técnicos

Número de tomas de corriente SCHUKO	4
Enchufe hembra CEE - 16 A	Sin
Enchufe hembra CEE - 32 A	Sin
Alimentación/conexión	Otros
Interruptor de protección FI	Sin
Manejo	Suspendido
Modelo militar	no
Conforme a ROHS	exento
Clase de protección	IP20
Otros componentes y/o espacios vacíos	0
Profundidad	150 mm