Technisches Datenblatt

Kanal, Typ WDK 60230

Artikelnummer: 6021891

Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
4 Oberteilklammern inklusive
Deckelklammer auf der ganzen Kanallänge verschiebbar

PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Artikelnummer	6021891
Typ	WDK60230CW
Bezeichnung 1	Wand- und Deckenkanal
Bezeichnung 2	mit Bodenlochung
Hersteller	OBO
Dimension	60x230x2000
Farbe	cremeweiß; RAL 9001
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	8
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	298 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	5,4122 kg CO2e / 1 Meter

Technisches Datenblatt

Kanal, Typ WDK 60230

Artikelnummer: 6021891

Abmessungen



Länge	2.000 mm
Breite	230 mm
Höhe	60 mm

Technisches Datenblatt

Kanal, Typ WDK 60230

Artikelnummer: 6021891

Technische Daten

Anzahl der festen Trennwände	0
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose)	62
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose)	52
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose)	47
Anzahl der steckbaren Trennwände	3
Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle	lose
Befestigungsart	Bodenlochung
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	nein
Kabelhalteklammer	ja
Kanalverbinder	nein
Lieferung auf Rolle	nein
Nutzquerschnitt	10794 mm²
ROHS Konform	ja
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK04
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C