# Technisches Datenblatt

## Kanal, Typ WDKH 60150

## Artikelnummer: 6175425

Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung aus halogenfreiem Kunststoff inklusive 4 Oberteilklammern.
Bei der Installation ist darauf zu achten, dass nur halogenfreie Zubehör- und Befestigungsmaterialien zu verwenden sind.

HALOGEN FREE CE UK CA

PC/ABS Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

### Stammdaten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 6175425 |
| Typ | WDKH-60150RW |
| Bezeichnung 1 | Wand- und Deckenkanal |
| Bezeichnung 2 | halogenfrei |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 60x150x2000 |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
| Werkstoff | Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol |
| Kleinste VK-Einheit | 8 |
| Mengeneinheit | Meter |
| Gewicht | 146,65 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 m |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 8,7544 kg CO2e / 1 Meter |

# Technisches Datenblatt

## Kanal, Typ WDKH 60150

## Artikelnummer: 6175425

### Abmessungen




| | |
|---|---|
| Länge | 2.000 mm |
| Breite | 150 mm |
| Höhe | 60 mm |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Anzahl der festen Trennwände | 0 |
| Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose) | 38 |
| Anzahl der steckbaren Trennwände | 2 |
| Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle | lose |
| Befestigungsart | Bodenlochung |
| Bodenlochung | mit Bodenlochung |
| Funktionserhalt | nein |
| Halogenfrei | ja |
| Kabelhalteklammer | ja |
| Kanalverbinder | nein |
| Lieferung auf Rolle | nein |
| Nutzquerschnitt | 5460 mm² |
| ROHS Konform | ja |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzfolie | nein |
| Schutzgrad IK-Code | IK07 |
| Temperatureinsatzbereich max. | 90 °C |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |