Ficha Técnica

Tapa para ángulo plano, para canal tipo WDKH 15030

Referencia: 6175654



Tapa de ángulo plano para cambio de dirección de los canales WDKH libres de halógenos.
En general los elementos de acabado se han diseñado como tapas de acabado.

PC/ ABS Policarbonato/Acrilonitrilo-butadieno-estirol

Datos maestros

Referencia	6175654
Tipo	WDKH-F15030RW
Denominación 1	Ángulo plano
Denominación 2	libre de halógenos
Fabricante	OBO
Dimensión	15x30mm
Color	blanco puro; RAL 9010
Material	Policarbonato/acrilonitrilo-butadieno-estireno
Unidad VK más pequeña	4
Cantidad	Pieza
Peso	0,833 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0687 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Tapa para ángulo plano, para canal tipo WDKH 15030

Referencia: 6175654

Dimensiones



Longitud	53 mm
Ancho	30 mm
Altura	17,5 mm
Medida a	53 mm

Datos técnicos

Versión	Pieza cobertora
Tipo de fijación	Encajable
Mantenimiento de función	no
para dimensiones de canal	15 x 30
Libre de halógenos	sí
Profundidad de canal	15 mm
Conforme a ROHS	sí
Clase de protección	IP30
Hoja protectora	no
Grado de protección código IK	IK07
autoextinguible	sí
Rango de temperatura máx.	90 °C
Rango de temperatura	-5 °C
Ángulo máx.	90 mm
Ángulo mín.	90 mm