Technisches Datenblatt

T- und Kreuzstückhaube, für Kanal Typ WDKH 60110

Artikelnummer: 6175710



T- und Kreuzstückhaube zur Richtungsänderung der halogenfreien WDKH-Kanäle. Das Formteil ist für den Anschluss unterschiedlicher Kanalquerschnitte seitlich vorperforiert.

PC/ABS Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten

Artikelnummer	6175710
Typ	WDKH-T60110RW
Bezeichnung 1	T- und Kreuzstückhaube
Bezeichnung 2	halogenfrei
Hersteller	OBO
Dimension	60x110mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	20,921 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,175 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen



Länge	272 mm
Breite	110 mm
Höhe	60 mm
Maß a	272 mm
Maß b	114 mm

Technisches Datenblatt

T- und Kreuzstückhaube, für Kanal Typ WDKH 60110

Artikelnummer: 6175710

Technische Daten

Ausführung	Haubenformteil
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
für Kanal-Abmessung	60x
Halogenfrei	ja
Kanaltiefe	60 mm
ROHS Konform	ja
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK07
Temperatureinsatzbereich max.	90 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C