Ficha Técnica

Minicanal con banda adhesiva y tapa articulada MD17

Referencia: 6150292



Minicanal con banda adhesiva y tapa articulada
Retirar el film que cubre la banda adhesiva para pegar directamente el canal a la pared.

PVC Cloruro de polivinilo

Datos maestros

Referencia	6150292
Tipo	WDKMD17RW
Denominación 1	Minicanal con banda adhesiva
Denominación 2	y tapa articulada
Fabricante	OBO
Dimensión	17x17x2000
Color	blanco puro; RAL 9010
Material	Cloruro de polivinilo
Unidad VK más pequeña	2
Cantidad	Metro
Peso	9 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,1889 kg CO2e / 1 Metro

Ficha Técnica

Minicanal con banda adhesiva y tapa articulada MD17

Referencia: 6150292

Dimensiones



Longitud	2.000 mm
Ancho	17 mm
Altura	17 mm

Datos técnicos

Número de paredes separadoras fijas	0
Número de paredes separadoras de quita y pon	0
Modelo tapa canales para conductores	Con charnela laminada
Tipo de fijación	Autoadhesivo
Orificios de la base	0
Mantenimiento de función	no
Libre de halógenos	no
Retenedor para cable	no
Conector para canal	no
Suministro en rollo	no
Sección efectiva	223 mm²
Conforme a ROHS	sí
Hoja protectora	no