Scheda tecnica

Mini canalina autoadesiva e coperchio incernierato MD4

Codice articolo: 6150268

Minicanale autoadesivo e coperchio incernierato
Rimuovendo il foglio presente sulla base, è possibile applicare i canali WDK direttamente alla parete.



PVC Polivinilcloruro

Dati anagrafici

Codice articolo	6150268
Tipo	WDKMD4RW
Sigla 1	Mini canalina autoadesiva
Sigla 2	e coperchio incernierato
Produttore	OBO
Dimensione	4,5x9x2000
Colore	bianco; RAL 9010
Materiale	Polivinilcloruro
Unità VK più piccola	2
Unità	Metro
Peso	3,3 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,0758 kg CO2e / 1 Metro

Scheda tecnica

Mini canalina autoadesiva e coperchio incernierato MD4

Codice articolo: 6150268

Misure



Lunghezza	2.000 mm
Larghezza	9 mm
Altezza	4,5 mm

Dati tecnici

Numero di pareti divisorie fisse	0
Numero di pareti divisorie ad incastro	0
Versione coperchio canale distribuzione	con cerniera a nastro
Tipo di fissaggio	autoadesivo
Perforazione di base	0
Mantenimento funzionale	no
Priva di alogeni	no
Fascetta fermacavo	no
Giunto per canali	no
Consegna su rulli	no
Sezione utile	19 mm²
Conformità ROHS	sì
Pellicola protettiva	no