
Technisches Datenblatt

Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDK 40060

Artikelnummer: 6191792



Flachwinkelhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.

PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Artikelnummer	6191792
Typ	WDK HF40060SW
Bezeichnung 1	Flachwinkelhaube
Hersteller	OBO
Dimension	40x60
Farbe	tiefschwarz; RAL 9005
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	6,271 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1664 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen

Länge	101 mm
Breite	65 mm
Höhe	40 mm
Maß a	101 mm
Maß H	60 mm

Technisches Datenblatt

Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDK 40060

Artikelnummer: 6191792

Technische Daten

Ausführung	Haubenformteil
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
für Kanal-Abmessung	40 x 60
Halogenfrei	nein
Kanaltiefe	40 mm
ROHS Konform	ja
Schutzfolie	nein
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm