Ficha Técnica

Unión recta de sistema de vano ancho FT

Referencia: 6091180



Unión recta para conexiones rectas de bandejas portacables y de escalera de amplios vanos WKSG y WKLG de ala 110 mm. Incluidos los tornillos y tuercas. Incluidos tornillos, arandelas y tuercas.

St	Acero
FT	Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	6091180
Tipo	WRVL 110 FT
Denominación 1	Unión recta
Denominación 2	para sistema de vano ancho 110
Fabricante	OBO
Dimensión	110x500
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	2
Cantidad	Pieza
Peso	149,5 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	3,4473 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Unión recta de sistema de vano ancho FT

Referencia: 6091180

Dimensiones



Longitud	500 mm
Ancho	20 mm
Altura	110 mm
Espesor de chapa	2,5 mm

Datos técnicos

Versión	Unión recta
Mantenimiento de función	no
Apropiado para bandeja de rejilla	no
Apropiado para bandeja de escalera	sí
Apropiado para bandeja portacables	sí
Apropiado para altura de sistema de bandejas portacables	110 mm
Conector articulado horizontal	no
Conector articulado vertical	no
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no
Tipo de conexión	Conector roscado