

Technisches Datenblatt

Flachkabelverschraubung, metrisches Gewinde M25, steingrau

Artikelnummer: 2013012



Flachkabeleinführung in Würgenippelbauart, mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 432, Schutzart IP31, mit vormontiertem Stutzendichtring 107/F.



PE Polyethylen

Stammdaten

Artikelnummer	2013012
Typ	106 FL M25 12 35
Bezeichnung 1	Flachkabelverschraubung
Hersteller	OBO
Dimension	M25
Farbe	steingrau; RAL 7030
Werkstoff	Polyethylen
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,63 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0801 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Flachkabelverschraubung, metrisches Gewinde M25, steingrau

Artikelnummer: 2013012



Abmessungen



Maß A	30 mm
Maß B	56 mm
Maß D	35 mm
Maß G	M25 mm
Maß L	52 mm
Maß L1	12 mm
Maß L2	40 mm

Technische Daten

Art der Dichtung	Dichtring
Ausführung	gerade
Biegeschutz	ja
explosionssgeschützt	nein
Flachkabel/Breite max.	35 mm
Flachkabel/Breite min.	31 mm
Flachkabel/Stärke max.	12 mm
Flachkabel/Stärke min.	9 mm
Flachkabelverschraubung	ja
für Ex-Zone	ohne
Gewinde	M25
Gewindeart	metrisch
Glasfaserverstärkt	nein
Mehrfach Dichteinsatz	nein
Mit Gegenmutter	nein
ROHS Konform	ja
Schlagfest	nein
Schutzart	IP31
Zugentlastungsmöglichkeit	nein