


Technisches Datenblatt

Universal-Hebelsteckklemme, 2-polig

Artikelnummer: 2054422



Schraubenlose Universal-Hebelsteckklemme zur Verbindung von elektrischen Leitern. Geeignet für flexible oder starre Leiter. Mit Lösehebel zum Einstecken und Herausziehen der Leiter. Starre Leiter können direkt eingesteckt werden. Abisolierlänge 11-12 mm. Prüfföffnung an der Klemmenoberseite, zugänglich mit Phasenprüfer und Prüfstift (max. Ø 2 mm). Geprüft nach dem ENEC-Verfahren, das die Einhaltung der EN 60998 sichert und der VDE-Zertifizierung entspricht.

Technische Daten UL (USA)

Nennspannung 600 V

Klemmbereich AWG 24-12

Umgebungstemp. max. 105 °C



Stammdaten

Artikelnummer	2054422
Typ	61 HSK42
Bezeichnung 1	Universal-Hebelsteckklemme
Bezeichnung 2	2 starre/flexible Leiter
Hersteller	OBO
Dimension	19,6x14,2x10,5
Farbe	transparent
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Universal-Hebelsteckklemme, 2-polig

Artikelnummer: 2054422



Abmessungen



Länge	19,6 mm
Breite	14,2 mm
Höhe	10,45 mm

Technische Daten

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig max.	4 mm ²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig min.	0,2 mm ²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig max.	4 mm ²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig min.	0,2 mm ²
Anzahl der Klemmstellen	2
flammwidrig	nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 850°C
Geeignet für flexible Leiter	ja
Geeignet für Massivleiter	ja
Geeignet für mehrdrahtige Leiter	ja
Isolierstoff	Thermoplast
Kabeldurchmesser max.	2,3 mm
Kabeldurchmesser min.	0,5 mm
Mit Betätigungshebeln	ja
Nennquerschnitt max.	4 mm ²
Nennquerschnitt min.	0,2 mm ²
Nennspannung	450 V
Nennstrom	32 A
Polzahl	1
Querschnitt	2 x 0,2 - 4 mm ² flexible/starre Leiter mm ²
ROHS Konform	ja
Temperatureinsatzbereich max.	85 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C
Transparent	ja