

Technisches Datenblatt

Ankerschiene AML3518, Schlitz 16,5 mm, FS, gelocht

Artikelnummer: 1112708



Mittlere C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit Hammerkopf-Fuß. Auch verwendbar als Abhängekonstruktion für Kabeltragsysteme.



St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	1112708
Typ	AMS3518P2000FS
Bezeichnung 1	Profilschiene
Bezeichnung 2	langgelocht, Schlitzweite 16,5mm
Hersteller	OBO
Dimension	2000x35x18
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	115 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	2,624 kg CO ₂ e / 1 Meter


Technisches Datenblatt

Ankerschiene AML3518, Schlitz 16,5 mm, FS, gelocht

Artikelnummer: 1112708



Abmessungen



Länge	2.000 mm
Breite	35 mm
Höhe	18 mm
Maß L	2.000 mm

Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	Rücken gelocht
Ausführung	Einfachprofil
Bohrlochatstand mittig	50 mm
Bund	20 m
Funktionserhalt	nein
Materialstärke	2 mm
Mit Lochung	ja
Mit Zahnung	nein
Profilform	C-Profil
ROHS Konform	ja
Schlitzweite	16,5 mm
Statischer Wert A	1,31 cm ²
Statischer Wert I _y	0,54 cm ⁴
Statischer Wert I _z	2,31 cm ⁴
Statischer Wert W _y	0,52 cm ³
Statischer Wert W _z	1,32 cm ³