

Technisches Datenblatt


Wand- und Klemmausleger AWSS FT

Artikelnummer: 6417914



Wandausleger in schwerer Bauform.

Der schwere Wandausleger kann in Kombination mit Weitspann-Systemen oder bei großen Stützabständen von Kabelrinnen- oder Kabelleiter-Systemen eingesetzt werden.



St

Stahl

FT

tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6417914
Typ	AWSS 41 FT
Bezeichnung 1	Wandausleger
Bezeichnung 2	schwere Bauform
Hersteller	OBO
Dimension	B410mm
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	584,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	13,0713 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Wand- und Klemmausleger AWSS FT

Artikelnummer: 6417914



Abmessungen



Länge	400 mm
Breite	410 mm
Höhe	335 mm
Maß A	400 mm
Maß B	410 mm
Maß b	160 mm
Maß b1	240 mm
Maß b2	320 mm
Maß H	335 mm

Technische Daten

Ausführung	Wandausleger
F in kN	10 kN
Funktionserhalt	nein
Lochdurchmesser	14 mm
ROHS Konform	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein

Belastungskennwerte Dübel für Wand- und Klemmausleger AWSS

Wandbefestigung	Maximale Belastung [kN]								
	Auslegerbreite [mm]								
Dübel Typ	210	310	410	510	610	710	810	910	1010
FAZIIPlus 12 (hef=50)	5,85	6,44	8,92	5,31	4,60	3,59	3,00	2,74	2,34
FAZIIPlus 12 (hef=70)	9,04	9,54	9,28	8,82	7,62	5,93	4,97	4,52	3,87

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Tragfähigkeit der Ausleger (Diagramm) und die Einbaubedingungen der DIBt-Zulassung (Dübel) sind zu beachten! Die Prüfung der Breiten 710 - 1010 mm erfolgte mit der maximalen Trassenbreite (600 mm) und der Belastung auf der Auslegerspitze.