Scheda tecnica

Passerella AZ 200 FS

Codice articolo: 6075345



Passerella AZ con altezza del bordo pari a 50 mm.
Schermatura magnetica senza coperchio 20 dB, con coperchio 50 dB.

St	Acciaio
FS	zincato in continuo

Dati anagrafici

Codice articolo	6075345
Tipo	AZK 200 FS
Sigla 1	Passerella AZ
Sigla 2	asolata
Produttore	OBO
Dimensione	50x200x3000
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	280,34 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	8,224 kg CO2e / 1 Metro

Scheda tecnica

Passerella AZ 200 FS

Codice articolo: 6075345

Misure



Dimensioni	50x200x1,5
Lunghezza	3.000 mm
Larghezza	200 mm
Altezza	50 mm
Spessore lamiera	1,5 mm

Dati tecnici

Versione connettore	senza connettore
Tipo di fissaggio sistema di montaggio	Soffitto Parete
Mantenimento funzionale	no
Foro di montaggio nel pavimento	sì
Foratura NATO	no
Sezione utile	100 cm²
Sezione utile	10000 mm²
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no
Foratura laterale	sì
Versione a grande portata	no

Scheda tecnica

Passerella AZ 200 FS

Codice articolo: 6075345

Carichi

distanze tra gli appoggi applicabili min.	1 m
distanze tra gli appoggi applicabili max	3 m
Distanza tra gli appoggi 1,0 m	2,5 kN/m
Distanza tra gli appoggi 1,5 m	1,9 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,0 m	1,3 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,5 m	0,8 kN/m
Distanza tra gli appoggi 3,0 m	0,3 kN/m



Diagramma di carico passerella AZ

1. Carico canalina-conduttore ammesso in kN/m senza peso operatore
2. Distanza tra gli appoggi in m
3. Inflessione trave in mm con kN/mm ammessi
4. Schema di carico nella procedura di prova

Curva di carico con larghezza canalina/conduttore in mm

Curva di inflessione trave secondo la distanza tra gli appoggi