


Technisches Datenblatt

Wandausleger AW 80

Artikelnummer: 6417752



Schwerer Wandausleger mit angeschweißter Kopfplatte.
Bei der Befestigung von Kabelrinnen- und -leitern mit Flachrundschauben der Größe M6 bitte Großflächenscheibe separat bestellen (Lochung im Ausleger 9 x ...).



St

Stahl

FT

tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6417752
Typ	AW 80 21 FT
Bezeichnung 1	Wandausleger
Bezeichnung 2	mit angeschweißter Kopfplatte
Hersteller	OBO
Dimension	B210mm
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	104 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	2,6672 kg CO ₂ e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Wandausleger AW 80

Artikelnummer: 6417752



Abmessungen




Länge	50 mm
Breite	210 mm
Höhe	110 mm
Maß A	50 mm
Maß B	210 mm
Maß H	110 mm

Technische Daten

Ausführung	Wand- und Stielausleger
F in kN	8 kN
Funktionserhalt	nein
Lochdurchmesser	17,5 mm
ROHS Konform	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm

Belastungen



Belastungsdiagramm Ausleger Typ AW 80

- 1 Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung
 - 2 Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
- Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm

Technisches Datenblatt

Wandausleger AW 80

Artikelnummer: 6417752



Belastungskennwerte Dübel für Wandausleger AW 80

Wandbefestigung	Maximale Belastung [kN]						
	Auslegerbreite [mm]						
Dübel Typ	210	310	410	510	610	710	810
FAZIIPlus 16 (hef=85)	6,60	6,80	6,30	6,35	5,90	5,20	4,70
FAZIIPlus 12 (hef=65)	5,75	4,60	4,20	4,25	3,95	3,45	3,15

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!