

# Technisches Datenblatt

Bügelschelle 2056 N-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, Al

Artikelnummer: 1187332



Bügelschelle mit N-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 11 - 12 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen- und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.



**Alu** Aluminium

## Stammdaten

|                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 1187332                               |
| Typ                                             | BS-N1-K-40 ALU                        |
| Bezeichnung 1                                   | Bügelschelle 2056                     |
| Hersteller                                      | OBO                                   |
| Dimension                                       | 34-40mm                               |
| Werkstoff                                       | Aluminium                             |
| Kleinste VK-Einheit                             | 50                                    |
| Mengeneinheit                                   | Stück                                 |
| Gewicht                                         | 2,35 kg                               |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 St.                            |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,3147 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

Bügelschelle 2056 N-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, Al

Artikelnummer: 1187332



## Abmessungen



|             |         |
|-------------|---------|
| Länge       | 22,5 mm |
| Breite      | 45 mm   |
| Höhe        | 66 mm   |
| Blechstärke | 2 mm    |
| Maß A       | 22,5 mm |
| Maß B       | 45 mm   |
| Maß C       | 34 mm   |
| Maß G       | M6      |
| Maß H       | 66 mm   |
| Maß L       | 35 mm   |
| Maß t       | 2 mm    |

## Technische Daten

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Anzahl der Kabel/Rohre                            | 1             |
| für Rohrdurchmesser max.                          | 40 mm         |
| für Rohrdurchmesser min.                          | 34 mm         |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 12 mm         |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 11 mm         |
| Gewinde                                           | M6            |
| Halogenfrei                                       | ja            |
| Kabeldurchmesser max.                             | 40 mm         |
| Kabeldurchmesser min.                             | 34 mm         |
| Länge Außenmaß                                    | 34 mm         |
| Max. Anzugsdrehmoment                             | 2 Nm          |
| Mit Kunststoffwanne                               | ja            |
| Montageart                                        | Profilschiene |
| ROHS Konform                                      | ja            |
| Schlitzweite                                      | 10 mm         |
| Spannbereich D max.                               | 40 mm         |
| Spannbereich D min.                               | 34 mm         |
| Zusatz Oberfläche                                 | unbehandelt   |
| Zusatz Werkstoff                                  | Aluminium     |
| Mit Gegenwanne                                    | nein          |
| Werkstoff der Wanne                               | Kunststoff    |
| Werkstoffgüte der Wanne                           | Polypropylen  |