

# Technisches Datenblatt

## Bügelschelle 2056 F-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, FT

Artikelnummer: 1187444



Bügelschelle mit F-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an Flacheisen. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen- und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen. Darf in Wechselstromkreisen aufgrund der induktiven Erwärmung nicht mit einadrigen Kabeln in verzinkten Kabelleitern und Profilschienen verwendet werden.



St

Stahl

FT

tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                       | 1187444                  |
| Typ                                 | BS-F1-M-52 FT            |
| Bezeichnung 1                       | Bügelschelle 2056        |
| Hersteller                          | OBO                      |
| Dimension                           | 46-52mm                  |
| Werkstoff                           | Stahl                    |
| Oberfläche                          | tauchfeuerverzinkt       |
| Oberflächennorm                     | DIN EN ISO 1461          |
| Kleinste VK-Einheit                 | 100                      |
| Mengeneinheit                       | Stück                    |
| Gewicht                             | 10,607 kg                |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.               |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,2676 kg CO2e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

Bügelschelle 2056 F-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, FT

Artikelnummer: 1187444



## Abmessungen



|             |       |
|-------------|-------|
| Länge       | 25 mm |
| Breite      | 57 mm |
| Höhe        | 90 mm |
| Blechstärke | 2 mm  |
| Maß A       | 25 mm |
| Maß B       | 57 mm |
| Maß C       | 33 mm |
| Maß G       | M8    |
| Maß H       | 90 mm |
| Maß L       | 43 mm |
| Maß t       | 2 mm  |

## Technische Daten

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Anzahl der Kabel/Rohre   | 1              |
| für Rohrdurchmesser max. | 52 mm          |
| für Rohrdurchmesser min. | 46 mm          |
| Gewinde                  | M8             |
| Halogenfrei              | ja             |
| Länge Außenmaß           | 33 mm          |
| Max. Anzugsdrehmoment    | 5 Nm           |
| Mit Metallwanne          | ja             |
| Montageart               | flaches Profil |
| ROHS Konform             | ja             |
| Schlitzweite             | 10 mm          |
| Spannbereich D max.      | 52 mm          |
| Spannbereich D min.      | 46 mm          |
| Zusatz Oberfläche        | feuerverzinkt  |
| Zusatz Werkstoff         | Stahl          |
| Mit Gegenwanne           | nein           |
| Werkstoff der Wanne      | Stahl          |