


Technisches Datenblatt

C-Gitterrinne CGR 50 A2

Artikelnummer: 6016251



Gitterrinne in C-Form aus punktgeschweißten Stahldrähten in der Seitenhöhe 50 mm.
Magnetische Schirmdämpfung 15 dB.



A2	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6016251
Typ	CGR 50 200 A2
Bezeichnung 1	C-Gitterrinne
Hersteller	OBO
Dimension	50x200x3000
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	173,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	8,8319 kg CO2e / 1 Meter


Technisches Datenblatt

C-Gitterrinne CGR 50 A2


Artikelnummer: 6016251



Abmessungen



Länge	3.000 mm
Breite	200 mm
Breite	7,87 in
Höhe	50 mm
Höhe	1,97 in
Maß A	176 mm
Maß B	217 mm
Maß H	67 mm
Maß I1	75 mm
Maß I2	50 mm




Technische Daten

Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Befestigungsart Montage-System	Boden Decke Wand
Funktionserhalt	nein
Integrierte Trennwand	ohne
Nutzquerschnitt	74 cm ²
Nutzquerschnitt	7400 mm ²
Profilform	C-Form
ROHS Konform	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	ja
Weitspann-Ausführung	nein
Belastungstesttyp nach IEC 61537	Typ II
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt

Belastungen

einsetzbare Stützabstände min.	1 m
einsetzbare Stützabstände max.	2 m
Stützabstand 1,0m	1,1 kN/m
Stützabstand 1,5m	0,7 kN/m
Stützabstand 2,0m	0,4 kN/m

Belastungsdiagramm C-Gitterrinne CGR 50 VA



- 1** Zulässige Kabelrinnen-/leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
- 2** Stützweite in m
- 3** Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
- 4** Belastungsschema beim Prüfverfahren
- Belastungskurve mit Kabelrinne-/leiterbreite in mm
- Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite