

# Technisches Datenblatt

Bügelschelle 2056 N-Fuß, 1-fach, für Schirmanschluss, Metalldruckwanne, VA

Artikelnummer: 1167066



Bügelschelle mit N-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für den Kabelschutz. Zum elektrischen Anschluss des Schirmgeflechtes von abgeschirmten Leitungen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 11 - 12 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen- und Außenbereich. Der Leitungsschirm kann auch für den Potentialausgleich genutzt werden, wenn beide Enden mit dem Bezugspotential verbunden sind. Gegenwanne im Lieferumfang enthalten.



|    |                      |
|----|----------------------|
| A2 | Edelstahl, rostfrei  |
| 2B | blank, nachbehandelt |

## Stammdaten

|                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 1167066                               |
| Typ                                             | BS-SAS-M-22 A2                        |
| Bezeichnung 1                                   | Bügelschelle 2056                     |
| Bezeichnung 2                                   | für Schirmanschluss                   |
| Hersteller                                      | OBO                                   |
| Dimension                                       | 16-22                                 |
| Werkstoff                                       | Edelstahl, rostfrei 1.4301            |
| Oberfläche                                      | blank, nachbehandelt                  |
| Oberflächennorm                                 |                                       |
| Kleinste VK-Einheit                             | 50                                    |
| Mengeneinheit                                   | Stück                                 |
| Gewicht                                         | 4,398 kg                              |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 St.                            |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,3367 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stück |

# Technisches Datenblatt

Bügelschelle 2056 N-Fuß, 1-fach, für Schirmanschluss, Metalldruckwanne, VA

Artikelnummer: 1167066



## Abmessungen

|             |         |
|-------------|---------|
| Länge       | 22,5 mm |
| Breite      | 27 mm   |
| Höhe        | 46 mm   |
| Blechstärke | 1,5 mm  |
| Maß A       | 22,5 mm |
| Maß B       | 27 mm   |
| Maß C       | 35 mm   |
| Maß G       | M6      |
| Maß H       | 46 mm   |
| Maß L       | 34 mm   |
| Maß t       | 1,5 mm  |

## Technische Daten

|                                                   |                        |
|---------------------------------------------------|------------------------|
| Anzahl der Kabel/Rohre                            | 1                      |
| für Rohrdurchmesser max.                          | 22 mm                  |
| für Rohrdurchmesser min.                          | 16 mm                  |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 12 mm                  |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 11 mm                  |
| Gewinde                                           | M6                     |
| Halogenfrei                                       | ja                     |
| Länge Außenmaß                                    | 35 mm                  |
| Max. Anzugsdrehmoment                             | 3 Nm                   |
| Mit Metallwanne                                   | ja                     |
| Montageart                                        | Profilschiene          |
| ROHS Konform                                      | ja                     |
| Schlitzweite                                      | 10 mm                  |
| Spannbereich D max.                               | 22 mm                  |
| Spannbereich D min.                               | 16 mm                  |
| Zusatz Oberfläche                                 | unbehandelt            |
| Zusatz Werkstoff                                  | rostfreier Stahl       |
| Mit Gegenwanne                                    | ja                     |
| Werkstoff der Wanne                               | rostfreier Stahl       |
| Werkstoffgüte der Wanne                           | Edelstahl 304 (1.4301) |
| Werkstoff der Gegenwanne                          | rostfreier Stahl       |