

Technisches Datenblatt

Einbaueinheit für Datentechnik, Typ A

Artikelnummer: 6119494



Einbaueinheit zur Aufnahme von zwei Datentechnikmodulen Typ A, geeignet für den Einbau in Geräteeinbau-Kanalsysteme Rapid 80 und Installationssäulen ISS. Datentechnikträger Typ A ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: AMP TYCO (ohne Staubschutzklappe): SL Serie 110Connect und SL Serie Toolless; Brand-Rex: Module mit Artikelnummer-Endung ...JAKS000CR und ...JAKU002; Nexans: LANmark RJ45 mit blauen Adapter-Clip, LANmark GG45 mit Metall-Clip.

Einbaueinheit bestehend aus :

- Montageträger, 1-fach, Typ 71MT1 45
 - Datentechnikträger, Auslass gerade, Typ DTG-2A, Farbe: siehe Tabelle
 - Abdeckrahmen AR45, 1fach, ohne Beschriftungsfeld, Farbe: reinweiß
- Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 80 und Installationssäulen ISS.

PC Polycarbonat

Stammdaten

Artikelnummer	6119494
Typ	DTE-RW G2A1
Bezeichnung 1	Einbaueinheit Datentechnik
Bezeichnung 2	für 2 Anschlussmodule Typ A
Hersteller	OBO
Dimension	84x84x59mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polycarbonat
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,4201 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Einbaueinheit für Datentechnik, Typ A

Artikelnummer: 6119494



Abmessungen



Länge	84 mm
Breite	84 mm

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche	matt
Beschriftungsfeld	mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei	ja
Klappdeckel	nein
Lüsterklemme	nein
Mit Aufdruck	nein
Mit Staubschutz	ja
Montageart	Geräteeinbaukanal
ROHS Konform	ja
Schutzart	IP20
Tiefe	24,3 mm
Tragring	nein
Transparent	nein
Verwendung	Modular-Jack
Zugentlastungsmöglichkeit	nein
Zusammenstellung	Basiselement mit voller Abdeckplatte