Technisches Datenblatt

Einschlaganker, Ausführung mit Kragen

Artikelnummer: 3492020



Einschlaganker zur Einzelbefestigung von nichttragenden Systemen in ungerissenem Beton und zur Mehrfachbefestigung in gerissenem und ungerissenem Beton.
Brandschutztechnisch geprüft, Feuerwiderstandsklasse R 120 gemäß Europäisch Technischer Zulassung ETA-02/0020 (Opt. 7) und Europäisch Technischer Zulassung ETA-05/0116.
Montage mit Markier- und Spreizwerkzeug.

CE

St	Stahl
G	galvanisch verzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	3492020
Typ	ES M 8x25
Bezeichnung 1	Einschlaganker ES
Hersteller	OBO
Dimension	8x25
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Einschlaganker, Ausführung mit Kragen

Artikelnummer: 3492020

Abmessungen



Länge	25 mm
Maß L	25 mm

Technische Daten

Ausführung	Einschlag
Befestigungsvorrichtung	sonstige
Bohrlochtiefe	25 mm
Bohrungsdurchmesser min.	10 mm
Einschraubtiefe max.	12 mm
Einschraubtiefe min.	8 mm
Gewinde	M8
Gewinde metrisch	8
ROHS Konform	ja
Selbstbohrend	nein
Zulassungen vorhanden	ja
Zulässiger Lastbereich Zugzone	1,9
Geeignet für Baustoff	Beton
Montageart Dübel, Anker	Vorsteckmontage