
Technisches Datenblatt

Riffelblechdeckel DBKR FS

Artikelnummer: 6049119



Riffelblechdeckel für das begehbare Kabelrinnen-System Typ BKR.
Die Deckelstärke setzt sich aus 2,0 mm bandverzinktem Stahlblech und 1,3 mm Riffelhöhe zusammen.
Vorgeprägte Ausbrechöffnungen im Abstand von 100 mm ermöglichen eine nachträgliche Installation eines Drehriegels.
Die Deckel sind gemäß DIN 51130 geprüft und besitzen die Rutschhemmungklasse R11 sowie die Verdrängungsraumsklasse V10.
Deckelbefestigungen gehören nicht zum Lieferumfang und können separat bestellt werden.

CE

St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	6049119
Typ	DBKR 100 FS
Bezeichnung 1	Riffelblechdeckel
Bezeichnung 2	für begehbare Kabelrinnen
Hersteller	OBO
Dimension	100x3000
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	195,07 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	4,4127 kg CO2e / 1 Meter

Technisches Datenblatt

Riffelblechdeckel DBKR FS

Artikelnummer: 6049119

Abmessungen



Länge	3.000 mm
Breite	100 mm
Höhe	13 mm
Blechstärke	3,3 mm
Maß B	100 mm
Maß b	50 mm
Maß L	3.000 mm

Technische Daten

Anzahl Drehriegel	0 St.
Befestigungsart	aufliegend
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
ROHS Konform	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein