

Technisches Datenblatt

Mittel- und Feinschutz FLD für Doppeladersysteme 110 V

Artikelnummer: 5098646



Überspannungsschutz für den Einsatz in der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik

- Mittel- und Feinschutz
- Standardausführung für Doppeladersysteme
- zweistufige Schutzschaltung
- mit montagefreundlichen, schraublosen Anschlussklemmen
- im platzsparenden 17,5-mm-Rastermaß
- mit induktiver Entkopplung im Längszweig

Anwendung: Universeller Einsatz auf 35-mm-Hutprofilschiene in jedem handelsüblichen Verteilergehäuse.



Stammdaten

Artikelnummer	5098646
Typ	FLD 110
Bezeichnung 1	Blitzbarriere
Bezeichnung 2	mit Entkopplungsinduktivität
Hersteller	OBO
Dimension	110V AC
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	5,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1996 kg CO ₂ e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Mittel- und Feinschutz FLD für Doppeladersysteme 110 V


Artikelnummer: 5098646



Abmessungen



Technische Daten



Anschlussquerschnitt flexibel max.	2,5 mm ²
Anschlussquerschnitt flexibel min.	0,14 mm ²
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig max.	2,5 mm ²
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig min.	0,14 mm ²
Anschlussquerschnitt starr max.	2,5 mm ²
Anschlussquerschnitt starr min.	0,14 mm ²
Anzahl Pole	2
Einfügedämpfung (Insertion loss)	3 dB @ 180 kHz dB
Erdung über:	Klemme
Explosionsgeprüfte Ausführung	nein
Fernmeldekontakt	nein
Gesamt-Ableitstoßstrom (10/350)	D1: 3 kA
Gesamt-Ableitstoßstrom (8/20)	10 kA
Grenzfrequenz	0,18 MHz
Höchste Dauerspannung AC	86 V
Höchste Dauerspannung DC	122 V
Impulsstrom	1,5 kA
Isolationswiderstand	> 100 MΩ
Kapazität (Ader-Ader)	<10 nF
Kapazität (Ader-Erde)	<1 nF
Kategorie	Typ 1+2+3 / D1+C2+C1
LPZ	0→3
Montageart	Hutschiene 35 mm
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)	5 kA
Nennlaststrom AC	0,7 A
Nennlaststrom DC	1 A
Prüfnorm	IEC 61643-21
ROHS Konform	ja
Schirm Anschluss	nein
Schutzart	IP20
Schutzpegel Ader - Ader	<300 V
Schutzpegel Ader - Erde	<600 V
Serieninduktivität pro Ader	120 µH ± 20 %
SPD nach IEC 61643-21	Class I+II+III / D1+C2+C1
Stecksystem	Klemme

Technisches Datenblatt

Mittel- und Feinschutz FLD für Doppeladersysteme 110 V

Artikelnummer: 5098646



Technische Daten

Stoßstromfestigkeit Ader - Ader	C1: 1 kV / 0,5 kA (8/20µs)
Stoßstromfestigkeit Ader - Erde	C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Teilungseinheit TE (17,5 mm)	1
Temperatureinsatzbereich max.	80 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-40 °C
Zulassungen	UL