Technisches Datenblatt

Oberteil Rapid 80, lichtdurchlässig, milchig, glatt

Artikelnummer: 6278690



Kanaloberteil zum Verschließen der Geräteeinbaukanäle Rapid 80 GK (PVC), GS (Stahl), GA (Aluminium) sowie der ISS Installationssäulen mit 76,5 mm Systemöffnung. Das Oberteil GK-OTGO ist aus lichtdurchlässigem, milchigem PC-Material in opaler Ausführung gefertigt und zeichnet sich durch seine milchglasartige Optik aus. Es eignet sich ideal zur Integration von Beleuchtung in Kanälen und Säulen.

PC Polycarbonat

Stammdaten


Artikelnummer	6278690
Typ	GK-OTGO
Bezeichnung 1	Oberteil
Bezeichnung 2	glatt opal
Hersteller	OBO
Dimension	80x2000mm
Farbe	transparent
Werkstoff	Polycarbonat
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	21,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,8038 kg CO2e / 1 Meter

Technisches Datenblatt

Oberteil Rapid 80, lichtdurchlässig, milchig, glatt

Artikelnummer: 6278690

Abmessungen



Länge	2.000 mm
Breite	76,5 mm
Höhe	12 mm

Technische Daten

Ausführung	glatt
Halogenfrei	nein
Montageart der Oberteile	innenliegend
Schutzart	IP30
Schutzfolie	ja
Schutzgrad IK-Code	IK08
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-15 °C