

Technisches Datenblatt

Brandschutz-Hohlwanddose HG 61-LF, luftdicht

Artikelnummer: 7204324



Brandschutz-Hohlwanddose zum Verschließen von Elektroinstallationsöffnungen in feuerwiderstandsfähigen Wänden.

- Geräte- und Verbindungsdose tief
 - 2 x 3 Schraubdomme
 - Luftdichte Verbindung mit weiteren Gerätedosen über Verbindungsstutzen Typ ZH 11-V
 - max. 8 Einführungen für Leitungen mit Durchmesser ≤ 11 mm zugelassen
 - 2 Einführungen M20/M25 (Kabeldurchmesser ≤ 14 mm)
- Lieferzubehör: 5 x Verbindungsstutzen Typ ZH 11-V
Feuerwiderstand EI120/EI90 (feuerbeständig)
Zulässig in allen Installationszonen nach DIN 18015-3, DIN 18040-2, DIN EN 17210



PP/
TPE

Polypropylen / Thermoplastisches Elastomer

Stammdaten

Artikelnummer	7204324
Typ	HG 61-LF
Bezeichnung 1	Hohlwanddose luftdicht
Bezeichnung 2	für Brandschutzwände
Lieferbar ab	01.03.2024
Hersteller	OBO
Dimension	Ø68mm, H61mm
Farbe	orange / grau
Werkstoff	Polypropylen / Thermoplastisches Elastomer
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	4,18 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1299 kg CO ₂ e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Brandschutz-Hohlwanddose HG 61-LF, luftdicht

Artikelnummer: 7204324



Abmessungen



Technische Daten

ROHS Konform | ja