

# Technisches Datenblatt

## Leitungsführungskanal, Typ LKM 30030

Artikelnummer: 6248489



Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.  
Der Potentialausgleich ist ohne weitere Hilfsmittel zwischen Unter- und Oberteil gewährleistet.



St

Stahl

FSK

bandverzinkt / kunststoffbeschichtet

### Stammdaten

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer                       | 6248489                              |
| Typ                                 | LKM30030RW                           |
| Bezeichnung 1                       | Leitungsführungskanal                |
| Bezeichnung 2                       | mit Bodenlochung                     |
| Hersteller                          | OBO                                  |
| Dimension                           | 30x30x2000                           |
| Farbe                               | reinweiß; RAL 9010                   |
| Werkstoff                           | Stahl                                |
| Oberfläche                          | bandverzinkt / kunststoffbeschichtet |
| Oberflächennorm                     | DIN EN 10346                         |
| Kleinste VK-Einheit                 | 2                                    |
| Mengeneinheit                       | Meter                                |
| Gewicht                             | 66,5 kg                              |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 m                             |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,4362 kg CO2e / 1 Meter             |


# Technisches Datenblatt

## Leitungsführungskanal, Typ LKM 30030

Artikelnummer: 6248489



### Abmessungen



|        |          |
|--------|----------|
| Länge  | 2.000 mm |
| Breite | 30 mm    |
| Höhe   | 30 mm    |

### Technische Daten

|                                                                        |                     |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Anzahl der festen Trennwände                                           | 0                   |
| Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 10,5 mm (ohne Dose) | 4                   |
| Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> Ø 11,5 mm (ohne Dose) | 4                   |
| Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 12,0 mm (ohne Dose) | 4                   |
| Anzahl der steckbaren Trennwände                                       | 0                   |
| Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle                               | lose                |
| Befestigungsart                                                        | Bodenlochung        |
| Bodenlochung                                                           | mit Bodenlochung    |
| Funktionserhalt                                                        | nein                |
| Halogenfrei                                                            | ja                  |
| Kabelhalteklammer                                                      | nein                |
| Kanalverbinder                                                         | nein                |
| Lieferung auf Rolle                                                    | nein                |
| Nutzquerschnitt                                                        | 805 mm <sup>2</sup> |
| ROHS Konform                                                           | ja                  |
| Schutzart                                                              | IP30                |
| Schutzfolie                                                            | nein                |
| Schutzgrad IK-Code                                                     | IK10                |
| Temperatureinsatzbereich max.                                          | 90 °C               |
| Temperatureinsatzbereich min.                                          | -5 °C               |
| Transparent                                                            | nein                |