


Technisches Datenblatt

Multifunktionsverbinder FT

Artikelnummer: 6225772



Multifunktionsverbinder zur Verbindung von Kabelleitern mit der Seitenhöhe 110 mm. Es können symmetrische und asymmetrische Reduzierungen, stufenlose Bögen von 0-60° und Anbauabzweige erstellt werden.



St

Stahl

FT

tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6225772
Typ	LMFV 1130 FT
Bezeichnung 1	Multifunktionsverbinder
Bezeichnung 2	für Kabelleiter
Hersteller	OBO
Dimension	110x300
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	228,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	6,5421 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Multifunktionsverbinder FT

Artikelnummer: 6225772



Abmessungen



Länge	680 mm
Breite	300 mm
Höhe	110 mm
Blechstärke	1,5 mm
Maß B	300 mm

Technische Daten

Ausführung	Längs- und Winkelverbinder
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	nein
Geeignet für Kabeltragsystem- breite max.	300 mm
Geeignet für Kabeltragsystem- breite min.	300 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhö- he	110 mm
Gelenkverbinder horizontal	nein
Gelenkverbinder vertikal	nein
ROHS Konform	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Verbindungsart	Schraubverbinder