
Ficha Técnica

Unión recta para bandejas de escalera FT

Referencia: 6208843



Unión recta como unión exterior para la conexión de puentes de cables y piezas preformadas de ala 60 mm y perforación continua del carril.

La continuidad eléctrica de la conexión equipotencial se asegura mediante la unión roscada.

St	Acero
FT	Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros


Referencia	6208843
Tipo	LVG 60 FT
Denominación 1	Unión recta
Denominación 2	para bandeja de escalera
Fabricante	OBO
Dimensión	64x150
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	10
Cantidad	Pieza
Peso	23 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,4969 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Unión recta para bandejas de escalera FT

Referencia: 6208843

Dimensiones



Tamaño	64x150
Longitud	150 mm
Ancho	28 mm
Altura	60 mm
Espesor de chapa	1,5 mm

Datos técnicos

Versión	Unión recta
Apropiado para bandeja de rejilla	no
Apropiado para bandeja de escalera	sí
Apropiado para bandeja portacables	no
Apropiado para altura de sistema de bandejas portacables	60 mm
Conector articulado horizontal	no
Conector articulado vertical	no
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no
Tipo de conexión	Conector roscado