
Technisches Datenblatt

Rundkopfanker MMS-plus P 6x40, mit Panhead

Artikelnummer: 3498105



Schraubanker zur direkten Montage ohne Dübel in gerissenem und ungerissenem Beton sowie Mauerwerk. Mit Rundkopf für universelle Befestigungen. Torx-Antrieb T30.
Gemäß EAD geprüftes, CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit Europäisch Technischer Bewertung (ETA) und Anwendbarkeitsnachweis. Tragfähigkeiten unter Brandbelastung bis zur Feuerwiderstandsklasse R120 nachgewiesen.

St	Stahl
G	galvanisch verzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	3498105
Typ	MMS+ P 6x40
Bezeichnung 1	Rundkopfanker
Bezeichnung 2	mit Panhead
Hersteller	OBO
Dimension	6x40mm
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Rundkopfanker MMS-plus P 6x40, mit Panhead

Artikelnummer: 3498105

Abmessungen



Abmessung	6 x 40
Länge	40 mm
Maß L	40 mm

Technische Daten

Ausführung Dübel/Nägel/Schrauben	Spiraldübel
Bohrlochtiefe	40 mm
Bohrungsdurchmesser min.	5 mm
Gehärtet	ja
Gewindedurchmesser ST	6
Klemmstärke	5 mm
Kopfdurchmesser	11,2 mm
Kopfform	Halbrundkopf
ROHS Konform	ja
Schraubsystem	Torx
Feuerwiderstandsklasse nach EN 13501-1	R30 R60 R90 R120