Ficha Técnica

Perfil de montaje MS4121, ranura de 22 mm, perforado FS

Referencia: 1122918



Perfiles C para cargas pesadas para la instalación individual de construcciones portantes para, p. ej., bandejas portacables o como consola para armarios eléctricos. También utilizable para el cableado, en combinación con abrazaderas sobre perfil con patillas tipo U.

CE UK CA 22 U E30 E90

St	Acero
FS	galvanizado en banda

Datos maestros


Referencia	1122918
Tipo	MS4121P2000FS
Denominación 1	Perfil
Denominación 2	perfor., ancho de ranura 22mm
Fabricante	OBO
Dimensión	2000x41x21
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	2
Cantidad	Metro
Peso	140,95 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	3,4316 kg CO2e / 1 Metro

Ficha Técnica

Perfil de montaje MS4121, ranura de 22 mm, perforado FS

Referencia: 1122918

Dimensiones



Longitud	2.000 mm
Ancho	41 mm
Altura	21 mm
Medida L	2.000 mm

Datos técnicos

Seccionable	no
Tipo de perforación	Dorso perforado
Versión	Perfil simple
Distancia central entre orificios	50 mm
Mantenimiento de función	sí
Tamaño del orificio	14x28
Grosor del material	2 mm
Con perforación	sí
Con dentado	sí
Forma de perfil	C = perfil
Conforme a ROHS	sí
Ancho de ranura	22 mm
Statischer Wert A	1,65 cm²
Statischer Wert Iy	0,95 cm⁴
Statischer Wert Iz	4,51 cm⁴
Statischer Wert Wy	0,89 cm³
Statischer Wert Wz	2,2 cm³