

Technisches Datenblatt

Wand- und Stielausleger MWAG 12 A2

Artikelnummer: 6424400



Leichter Wand- und Stielausleger in gekanteter Ausführung für die schraubenlose Gitterinnenbefestigung.
Inklusive Schraube M10x25 zur Befestigung an U-Stielen.
Inklusive Flachrundschrube M10 x 25 zur Befestigung an U-Stielen.



A2	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6424400
Typ	MWAG 12 11 A2
Bezeichnung 1	Wand- und Stielausleger
Bezeichnung 2	für Gitterrinne
Hersteller	OBO
Dimension	B110mm
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	16 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,0335 kg CO ₂ e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Wand- und Stielausleger MWAG 12 A2



Artikelnummer: 6424400



Abmessungen



Breite	110 mm
Höhe	53 mm
Maß A	32,5 mm
Maß B	110 mm
Maß H	53 mm



Technische Daten

Ausführung	Wand- und Stielausleger
F in kN	1,2 kN
Funktionserhalt	nein
für Breite min.	100
Lochdurchmesser	11 mm
ROHS Konform	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm

Belastungskennwerte Dübel für Wand- und Stielausleger MWAG 12

Wandbefestigung

	Maximale Belastung [kN]			
	Auslegerbreite [mm]			
Dübel Typ	110	210	310	410
FAZIIPlus 10 (hef=60)	1,2	1,2	1,2	1,2
FAZIIPlus 10 (hef=40)	1,2	1,2	1,2	1,05

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!


Technisches Datenblatt

Wand- und Stielausleger MWAG 12 A2

Artikelnummer: 6424400



Belastungswerte für MWAG 12 am Hängestiel



Stiel	Maximale Belastung F ges. in kN			
	Auslegerlänge in mm			
	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 3 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2