

Technisches Datenblatt

Leitungsführungskanal MKS 25, Kanalbreite 38, mit Trennwand

Artikelnummer: 6130165



Minikanal MKS zur verdeckten Leitungsführung im Innenbereich. Kanalunterteil mit Bodenlochung zur direkten Montage an der Wand und Trennwand zur Installation unterschiedlicher Spannungsebenen. Unter- und Oberteil als Set.



PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Artikelnummer	6130165
Typ	MKS 2538 TW rws
Bezeichnung 1	Leitungsführungskanal
Bezeichnung 2	LE Set 25x38 TW 9010
Hersteller	OBO
Dimension	2000x38x25
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	30
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	29 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,6299 kg CO2e / 1 Meter

Abmessungen

Länge	2.000 mm
Breite	38 mm
Höhe	25 mm

Technisches Datenblatt

Leitungsführungskanal MKS 25, Kanalbreite 38, mit Trennwand

Artikelnummer: 6130165



Technische Daten

Anzahl der festen Trennwände	1
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (ohne Dose)	3
Anzahl der steckbaren Trennwände	0
Befestigungsart	Bodenlochung
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	nein
Kabelhalteklammer	nein
Kanalverbinder	nein
Lieferung auf Rolle	nein
Nutzquerschnitt	730 mm ²
ROHS Konform	ja
Schutzfolie	nein
Transparent	nein