

Technisches Datenblatt

Rundkopfkanker MMS-plus P 7,5x75, mit Panhead, aus Edelstahl A4

Artikelnummer: 3498274



Edelstahl-Schraubanker zur direkten Montage ohne Dübel in gerissenem und ungerissenem Beton sowie Mauerwerk. Mit Rundkopf für universelle Befestigungen in Feuchträumen und Außenbereichen. Torx-Antrieb T30. Gemäß EAD geprüfetes, CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit Europäischer Technischer Bewertung (ETA) und Anwendbarkeitsnachweis. Tragfähigkeiten unter Brandbelastung bis zur Feuerwiderstandsklasse R120 nachgewiesen.



A4 Edelstahl, rostfrei

Stammdaten

Artikelnummer	3498274
Typ	MMS+ P 7.5x75 A4
Bezeichnung 1	Rundkopfkanker
Bezeichnung 2	mit Panhead
Hersteller	OBO
Dimension	7,5x75mm
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4401
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Rundkopfkanker MMS-plus P 7,5x75, mit Panhead, aus Edelstahl A4

Artikelnummer: 3498274



Abmessungen



Abmessung	7,5x75
Länge	75 mm
Maß L	75 mm

Technische Daten

Ausführung Dübel/Nägel/Schrauben	Spiraldübel
Bohrlochtiefe	80 mm
Bohrungsdurchmesser min.	6 mm
Gehärtet	ja
Gewindedurchmesser ST	7,5
Klemmstärke	35 mm
Kopfdurchmesser	14,5 mm
Kopfform	sonstige
ROHS Konform	ja
Schraubensystem	Torx
Feuerwiderstandsklasse nach EN 13501-1	R30 R60 R90 R120