

# Technisches Datenblatt

Vertikalbogen fallend, Kanalhöhe 120 mm, FS

Artikelnummer: 7218110



45°-Vertikalbogen in fallender Ausführung mit intumeszierendem Brandschutzgewebe für Installationskanal PYROLINE® Rapid PLM. Geeignet für die direkte Wand- und Deckenmontage, Montage unterhalb von Systemböden und auf Tragsystemen. Werkzeuglose Stoßstellenmontage mit Stoßstellenverbinder PLM SI. Der Deckel wird werkzeuglos aufgerastet und ermöglicht eine schnelle Revision und Nachbelegung. Deckelüberstand ermöglicht versetzte Deckelmontage für durchgängigen Potentialausgleich der gesamten Kanalstrecke.

Kein elektrischer Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12!



**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

## Stammdaten

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Artikelnummer                       | 7218110                |
| Typ                                 | PLM BF 1220 FS         |
| Bezeichnung 1                       | Bogen 45°, fallend     |
| Bezeichnung 2                       | mit Brandschutzgewebe  |
| Hersteller                          | OBO                    |
| Dimension                           | 498x100x215            |
| Farbe                               | zink                   |
| Werkstoff                           | Stahl                  |
| Oberfläche                          | bandverzinkt           |
| Oberflächennorm                     | DIN EN 10346           |
| Kleinste VK-Einheit                 | 1                      |
| Mengeneinheit                       | Stück                  |
| Gewicht                             | 243 kg                 |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.             |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 8,02 kg CO2e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

Vertikalbogen fallend, Kanalhöhe 120 mm, FS

Artikelnummer: 7218110



## Abmessungen



|       |        |
|-------|--------|
| Maß A | 190 mm |
| Maß B | 200 mm |
| Maß H | 120 mm |

## Technische Daten

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Anzahl der brennbaren Seiten            | 4                     |
| Deckelbefestigung                       | sonstige              |
| Klassifizierung EI - Installationskanal | 90                    |
| Mit Lochung                             | ja                    |
| Nutzquerschnitt                         | 18500 mm <sup>2</sup> |
| ROHS Konform                            | ja                    |
| Trennwände möglich                      | nein                  |
| Ummantelung                             | Stahl                 |
| Winkel des Bogens                       | 45 °                  |